

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.200

## Pripojovacie adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.200 - Pripojovacie adaptéry

For bar systems with 60 mm centre-to-centre spacing.

## Features

Obj. č.	SV 9342.200
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovitý prúd max.	63 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC Menovité prevádzkové napätie pri DC aplikáciách závisí od usporiadania prípojnic v držiaku prípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Elektrické parametre UL (SCCR)	65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Vývod vodičov	Top
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 20 mm Výška: 215 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>

## Features

Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Certifikáty	UL
Pre hrúbku prípojnic	10 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,199 kg
Brutto hmotnosť	0,206 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,019
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Pripojovací adaptér SV, 63 A, 690 V, 3-pólový, káblový výstup hore, pripojenie okrúhleho vodiča 2,5-10 mm <sup>2</sup>

## Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK