

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.220

## Řídicí adaptéry

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.220 - Připojovací adaptéry

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

## Features

Obj. číslo	SV 9342.220
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovitý proud max.	125 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Vývod vodičů	nahore/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojníc v držáku přípojníc 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 55 mm Výška: 210 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc (š x v)	10 x 7,8 mm
Pro tloušťku přípojníc	25 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,417 kg

## Features

---

Brutto hmotnost	0,42 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,052
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 Adaptér 125A,690V,3p

## Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
-----------	-------------------------------

---

Explanations	Prohlášení o shodě UK
--------------	-----------------------