


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.220

## Pripojovacie adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.220 - Pripojovacie adaptéry

For bar systems with 60 mm centre-to-centre spacing.

## Features

Obj. č.	SV 9342.220
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovitý prúd max.	125 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC Menovité prevádzkové napätie pri DC aplikáciách závisí od usporiadania prípojnic v držiaku prípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Vývod vodičov	Top/bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 55 mm Výška: 210 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	10 x 7,8 mm
Pre hrúbku prípojnic	25 mm

## Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,417 kg
Brutto hmotnosť	0,42 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,052
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV pripojovací adaptér, 125 A, 690 V, 3-pólový, horný/dolný vývod kábla, pripojenie okrúhleho vodiča 10-35 mm <sup>2</sup> , upínací priestor ŠxV: 10x7,8 mm

## Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity UK