


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.240

Pripojovacie adaptéry

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.240 - Pripojovacie adaptéry

For bar systems with 60 mm centre-to-centre spacing.

Features

Obj. č.	SV 9342.240
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Správanie sa pri požiaroch podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovitý prúd max.	125 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Elektrické parametre UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 125 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Vývod vodičov	Bottom
Pre pripojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC Menovité prevádzkové napätie pri DC aplikáciách závisí od usporiadania pripojníc v držiaku pripojníc 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 55 mm Výška: 210 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	10 - 25 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	16 - 35 mm ²
Vhodné pre pripojnice	Výška: 5, 10 mm

Features

Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	10 x 7,8 mm
Menovité prevádzkové napätie (L1 + L2)	1000 V (DC)
Menovité prevádzkové napätie (L1 + L3)	1500 V (DC)
Certifikáty	UL
Pre hrúbku prípojnic	25 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,375 kg
Brutto hmotnosť	0,376 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,052
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV pripojovací adaptér, 125 A, 690 V, 3-pólový, vývod kábla dole, pripojenie okrúhleho vodiča 10-35 mm ² , upínací priestor ŠxV: 10x7,8 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK