

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.250

Pripojovacie adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.250 - Pripojovacie adaptéry

For bar systems with 60 mm centre-to-centre spacing.

Features

Obj. č.	SV 9342.250
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovitý prúd max.	250 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC Menovité prevádzkové napätie pri DC aplikáciách závisí od usporiadania prípojnic v držiaku prípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Elektrické parametre UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Vývod vodičov	Top/bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 90 mm Výška: 210 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	35 - 120 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	35 - 120 mm ²

Features

Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	18,5 x 15,5 mm
Certifikáty	UL
Pre hrúbku prípojnic	120 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,779 kg
Brutto hmotnosť	0,829 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,166
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV pripojovací adaptér, 250 A, 690 V, 3-pólový, horný/dolný vývod kábla, pripojenie okrúhleho vodiča 35-120 mm ² , upínací priestor ŠxV: 18,5 x 15,5 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK