

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.280

Připojovací adaptéry

State: 15.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.280 - Připojovací adaptéry

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

Features

Obj. číslo	SV 9342.280
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovitý proud max.	800 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Vývod vodičů	nahore/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojníc v držáku přípojníc 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 129 mm Výška: 246 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	95 - 185 mm ²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	95 - 300 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc (š x v)	33 x 20 mm
Pro tloušťku přípojníc	185 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,98 kg

Features

Brutto hmotnost	2,07 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,358
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 Adaptér 800A,690V,3p

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK