


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.314

Doplnková sada adaptéra pre pripojenie

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.314 - Doplnková sada adaptéra pre pripojenie na 4-pólový systém

Single-pole extra set to complement the 3-pole connection adaptor (SV 9342.310/9342.320) for 4-pole configurations.

Features

Obj. č.	SV 9342.314
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovitý prúd max.	800 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 1~
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC
Elektrické parametre UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Počet pólov	Single-pole
Vhodný pre obj. č.	9342.310
Rozmery	Šírka: 50 mm Výška: 270 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	95 - 185 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	95 - 300 mm ²
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm

Features

Priestor na upevnenie medených lamelových prípojnic pri hrúbke prípojnice 5 mm (Š x V)	33 x 26 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	33 x 21 mm
Priestor na upevnenie medených lamelových prípojnic pri hrúbke prípojnice 10 mm (Š x V)	33 x 21 mm
Pre hrúbku prípojnic	185 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,8 kg
Brutto hmotnosť	0,88 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,096
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Pripojovací adaptér SV, 800 A, 690 V, 1-pól, doplnková sada, pre SV 9342310 (4-pólová konštrukcia), pripojenie okrúhleho vodiča 95-300 mm ² , upínací priestor ŠxV: 33x21/26 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---