


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.410 CB prístrojové adaptéry

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.410 - CB prístrojové adaptéry 3-pólové

Circuit-breaker adaptor for universal, simplified assembly of circuit-breakers.

## Features

Obj. č.	SV 9342.410
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Menovitý prúd max.	100 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Vývod vodiča: výstup spínača, resp. ako vývodný vodič zo spínacieho prístroja Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Elektrické parametre UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Vývod vodičov	Bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 72 mm Výška: 210 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	10 x 7,8 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Certifikáty	UL

# Features

---

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,57 kg
Brutto hmotnosť	0,576 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,114
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Prístrojový adaptér SV CB, 100 A, 690 V, 3-pólový, vývod kábla dole, pripojenie okrúhleho vodiča 10-35 mm <sup>2</sup> , upínací priestor ŠxV: 10x7,8 mm

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK