


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.500

CB prístrojové adaptéry

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.500 - CB prístrojové adaptéry 3-pólové

Circuit-breaker adaptor for universal, simplified assembly of circuit-breakers.

Features

Obj. č.	SV 9342.500
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kryt svoriek Posuvné matice
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Menovitý prúd max.	160 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Vývod vodičov	Top
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Poznámka	Vývod vodiča: výstup spínača, resp. ako vývodný vodič zo spínacieho prístroja Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 90 mm Výška: 215 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	35 - 120 mm ²
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	18,5 x 15,5 mm

Features

Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,799 kg
Brutto hmotnosť	0,804 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,202
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Prístrojový adaptér SV CB, 160 A, 690 V, 3-pólový, káblový výstup hore, pripojenie okrúhleho vodiča 35-120 mm ² , upínací priestor ŠxV: 18,5 x 15,5 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK