

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.350

Řadové pojistkové odpínače NH

State: 13.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.350 - Řadové pojistkové odpínače NH s elektromechanickou identifikací stavu pojistek (MSÜ)

Features

Obj. číslo	SV 9344.350
Provedení	Pro instalaci na montážní desku
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	Šířka svěracího prostoru: 50 mm Výška svěracího prostoru: 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M10
Jmenovitý provozní proud max.	630 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro velikost NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 250 mm Výška: 298 mm
Připojení kulatých vodičů	10 - 300 mm ²
Počet pólů	3 póly
Průřez kulatého vodiče	10 - 300 mm ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,159 kg

Features

Brutto hmotnost	4,16 kg
Podíl mědi (kg / ks)	1,06
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	NH Odpínač, 3, 630A, 690V

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK