


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Poistkový držiak

State: 13.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Poistkový držiak 31 A až 60 A

Fuse holders up to 60 A, 3-pole. Simple mounting on support rails or via OM component adaptors on busbars.

Features

Obj. č.	SV 9345.005
Prevedenie	Pre typ poistky triedy CC
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov	AWG 8 - 18
Poznámka	Vhodné pre montáž nasadením a zaklapnutím na nosné lišty prístrojov 35 mm (výška 7,5/15 mm) podľa DIN EN 60 715 alebo kombinácia prístrojových adaptérov RiLine (OM adaptéry/nosiče)
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Pre typ poistky (triedu)	CC
Menovitý prevádzkový prúd max.	30 A
Menovité prevádzkové napätie	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Poznámka k obj. č.	Nevhodné na uchytienie poistiek 10 x 38 mm podľa IEC 60 269-2/-4/-6
Rozmery	Šírka: 54 mm Výška: 81 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	0,75 - 25 mm ²
Vhodné pre poistky	Priemer: 10 mm Dĺžka: 38 mm

Features

Rozsah napätia pre signalizačné kontrolky	110 - 600 V
Elektrické parametre UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	0,75 - 25 mm ²
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,4 kg
Brutto hmotnosť	0,634 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,018
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	Držiak poistky SV, Trieda CC, 30 A, 600 V, 3-pólový, (60 mm)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK