


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040 Poistkový držiak

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - Poistkový držiak 30 A

3-pole, for busbar systems with 60 mm bar centre distance.

Features

Obj. č.	SV 9345.040
Prevedenie	Pre typ poistky triedy CC
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov	AWG 10 - 16
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Pre typ poistky (triedu)	CC
Menovitý prevádzkový prúd max.	30 A
Menovité prevádzkové napätie	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Poznámka	Nevhodné na uchytenie poistiek 10 x 38 mm podľa IEC 60269-2/-4/-6
Test specification	UL 4248-4
Rozmery	Šírka: 27 mm Výška: 200 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 6 mm ²
Vhodné pre poistky	Priemer: 10 mm Dĺžka: 38 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Rozsah napätia pre signalizačné kontrolky	110 - 600 V

Features

Elektrické parametre UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	1,5 - 6 mm ²
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,4 kg
Brutto hmotnosť	0,84 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,032
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	Držiak poistky SV, Trieda CC, 30 A, 600 V, 3-pólový, (60 mm)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity UK