


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.604 CB prístrojové adaptéry

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.604 - CB prístrojové adaptéry 4-pólové

Features

Obj. č.	SV 9345.604
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Pripojovacie lamelové vodiče Posuvné matice
Menovitý prúd max.	250 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 4~
Elektrické parametre UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
Vývod vodičov	Top
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Poznámka	Vývod vodiča: výstup spínača, resp. ako vývodný vodič zo spínacieho prístroja Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Počet pólov	4-pole
Rozmery	Šírka: 140 mm Výška: 310 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,405 kg

Features

Brutto hmotnosť	2,516 kg
Podiel medi (kg / ks)	1,134
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV prístrojový adaptér CB, 250 A, 690 V, 4-pólový, vývod kábla hore, s pripojovacími vodičmi

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK