

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.610

## CB prístrojové adaptéry

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.610 - CB prístrojové adaptéry 3-pólové

Circuit-breaker adaptor for universal, simplified assembly of circuit-breakers.



## Features

Obj. č.	SV 9345.610
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiaroch podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Pripojovacie lamelové vodiče Posuvné matice
Menovitý prúd max.	250 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Elektrické parametre UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
Vývod vodičov	Bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Poznámka	Vývod vodiča: výstup spínača, resp. ako vývodný vodič zo spínacieho prístroja Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 105 mm Výška: 240 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm

# Features

---

Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4) Allen Bradley (140U-J) Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2) GE (FE160, FE250, FD160) Legrand (DPX 250) Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW) OEZ (BD250N, BD250S) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250) Schrack (MC2) Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62) Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Certifikáty	UL
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,433 kg
Brutto hmotnosť	1,515 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,77
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV prístrojový adaptér CB, 250 A, 690 V, 3-pólový, vývod kábla dole, s pripojovacími vodičmi

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---