

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9346.000

## Lištové poistkové odpínače NH

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.000 - Lištové poistkové odpínače NH



## Features

Obj. č.	SV 9346.000
Materiál	Polyamid zosilnený sklenými vláknami Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Kontaktové dráhy: postriebrená tvrdá meď
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukoväť: RAL 7016
Rozsah dodávky	3 upevňovacie háčiky
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.	160 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre veľkosť NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 50 mm Výška: 400 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm

# Features

Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,1 kg
Brutto hmotnosť	1,3 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,75
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Popis výrobku	SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 00, 160A, 690V, 3-pól, rámová svorka, 60mm

# Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK