

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.030

Lištové poistkové odpínače NH

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.030 - Lištové poistkové odpínače NH



Features

| | |
|--------------------------------------|---|
| Obj. č. | SV 9346.030 |
| Materiál | Polyamid zosilnený sklenými vláknami Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Kontaktové dráhy: postriebrená tvrdá meď |
| Farba | Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukoväť: RAL 7016 |
| Rozsah dodávky | 3 upevňovacie háčiky |
| Pre prípojnicové systémy s rozstupom | 100 mm |
| Vývod vodičov | Top/bottom |
| Spôsob (elektrického) pripojenia | Screw M8 |
| Menovitý prevádzkový prúd max. | 160 A |
| Menovité prevádzkové napätie | 690 V, 3~ |
| Pre veľkosť NH | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky) |
| Rozmery | Šírka: 50 mm Výška: 400 mm |
| Pripojenie okrúhlych vodičov | 2,5 - 95 mm ² |
| Vhodné pre prípojnice | Výška: 5, 10 mm |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| Počet pólov | 3-pole |
| Round conductor cross-section | 2,5 - 95 mm ² |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 1,18 kg |
| Brutto hmotnosť | 1,259 kg |
| Podiel medi (kg / ks) | 0,65 |
| Číslo colnej sadzby | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Popis výrobku | SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 00, 160A, 690V, 3-pól, skrutka M8, 100mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |