


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.780

Přístrojový adaptér RiLineX

State: 7.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.780 - Přístrojový adaptér RiLineX

Přístrojový adaptér RiLineX (80 A, 3-pól, vč. připojovacích vodičů) o šířce 54 mm pro 60 mm přípojnicové systémy. S instalovanou nastavitelnou montážní lištou s aretací, montáž přístrojů bez použití náradí.



Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Obj. číslo | RX 9360.780 |
| Provedení | s přívodním kabelem |
| Výhody | Pro montáž zařízení pro horní montážní lištu, např. spouštěče motorů Kabel s připravenými koncovkami Jednoduchá aretace přístrojových montážních lišt Volitelný zajišťovací díl proti posunu Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm Snadná montáž Snížení počtu položek díky univerzálnímu příslušenství |
| Materiál | Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94 |
| Barva | RAL 9005 RAL 35745 |
| Připojovací vodiče (AWG) | AWG 4 |
| Jmenovitý proud (max.) | 80 A |
| Jmenovitý proud kulatého vodiče | 80 A |

Features

| | |
|--------------------------------------|---|
| Jmenovitý proud kulatého vodiče (UL) | 80 A |
| Elektrické parametry UL (SCCR) | 100 kA – 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7 20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NHJH/7 |
| Vývod vodičů | nahore |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm |
| Délka přívodního kabelu | 130 mm |
| Počet pólů | 3 póly |
| Vhodné pro přípojnicový systém | RiLineX RiLine60 |
| Rozměry | Šířka: 54 mm Výška: 239,4 mm Hloubka: 36,2 mm |
| Počet nosných lišt / výška | 1 / 10 mm |
| Vhodné pro přípojnice | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Jmenovité napětí | 690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Třída přepětí | 4 |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Normy | IEC 61 439-1/-2 UL 508 |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 2XB |
| Maximum operating air humidity | 90 % |
| Rozsah provozních teplot | -5 °C...55 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -25 °C...75 °C |
| Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | 10...90 % |

Features

| | |
|----------------------|---|
| Balení | 4 ks |
| Netto hmotnost | 2,12 kg |
| Brutto hmotnost | 2,15 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,209 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Popis výrobku | RX Přístrojový adaptér 80 A, AWG 4, 3-pól, Š: 54 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě PCF-declaration |