

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.004

Pojistková základna RiLineX

State: 3.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.004 - Pojistková základna RiLineX

Pojistková základna RiLineX třídy CC pro přípojnicové systémy 60 mm. Pro válcovou pojistku třídy CC (30 A) s optickou LED signalizací stavu pojistek. Pro bezpečný kontakt s válcovou pojistkou disponuje zařízením speciálními držáky pojistek, které lze v otevřeném stavu uzamknout a v zavřeném stavu zaplombovat. Pružinové připojovací svorky do 6 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Násuvná instalace s volbou nastavení přípojnice 5 a 10 mm bez použití nářadí. Včetně elektronické signalizace stavu pojistek.



Features

Obj. číslo	RX 9364.004
Výhody	Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Jmenovitý proud (max.)	30 A
Způsob (elektrického) připojení	Pružinová svorka
Jmenovité provozní napětí	600 V AC
Počet pólů	3 póly

Features

Rozměry	Šířka: 27 mm Výška: 263 mm Hloubka: 123,5 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	1,5 - 6 mm ²
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pojistkové vložky	Class CC
Pro typ pojistky (Class)	Pojistka třídy CC
Balení	4 ks
Číslo celní sazby	85369095
