



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.230 Spojovací modul

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.230 - Spojovací modul REM 800-CON

For connecting spatially remote measuring points.

Features

Obj. č.	SV 9393.230
Rozsah dodávky	2 spojovacie moduly 2 zbernicové konektory (vľavo/vpravo) 2 tieniace svorky 2 skrutkové svorky 2 koncové uholníky
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-25 °C...70 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...25 %
Stupeň znečistenia	2
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Na montáž nosnej lišty	Yes
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	0,2 - 1,5 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky	0,2 - 1,5 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové	0,2 - 1,5 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	0,2 - 1,5 mm ²
Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov	AWG 16 - 24
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	0,36 kg

Features

Brutto hmotnosť	0,366 kg
Číslo colnej sadzby	85389099
Popis výrobku	SV pripojovací modul REM 800-CON

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------
