

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9403.600 Skrine Ex

State: 2.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9403.600 - Skrine Ex Nerezová oceľ, prázdna skriňa s dverami s pántami

Ex enclosure with hinged door, stainless steel



Features

| | |
|------------------|--|
| Obj. č. | KEL 9403.600 |
| Prevedenie | Skrine Ex |
| Oblasti použitia | Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ Rozsah teploty okolitého prostredia: -30 °C až +80 °C Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb) |
| Materiál | Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), po obvode silikónové tesnenie Montážna doska: oceľový plech |
| Povrch | Skriňa: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná |
| Rozsah dodávky | Skriňa Dvere Montážna doska |
| Rozmery | Šírka: 380 mm Výška: 380 mm Hĺbka: 210 mm |

Features

| | |
|---|--|
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 334 mm x 355 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | Yes |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | Yes |
| Základný materiál | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| Uzáver | Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Type rating podľa UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 9,6 kg |
| Brutto hmotnosť | 9,8 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Popis výrobku | Skriňa KEL Ex, ŠxVxH: 380x380x210 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, prázdna skriňa s dverami s pántami |

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

Approvals

Explanations

Attestation of Conformity