

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9404.600 Skříně Ex

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9404.600 - Skříň Ex Nerez ocel, prázdná skříň s dveřmi se závěsy

Skříň Ex s dvířky v závěsech, nerezová ocel



Features

| | |
|-----------------|---|
| Obj. číslo | KEL 9404.600 |
| Provedení | Skříň Ex |
| Oblasti použití | Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb) |
| Materiál | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), po obvodu silikonové těsnění Montážní deska: ocelový plech |
| Povrch | Skříň: jemně zbrúšený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná |
| Rozsah dodávky | Skříň Dveře Montážní deska |
| Rozměry | Šířka: 380 mm Výška: 600 mm Hloubka: 210 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 334 mm x 570 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | Yes |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | Yes |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 14,38 kg |
| Brutto hmotnost | 15,325 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Popis výrobku | Skříň KEL, 380x600x210 do EX |

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

Approvals

Explanations

Attestation of Conformity