

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9404.600 Skrine Ex

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9404.600 - Skrine Ex Nerezová oceľ, prázdna skriňa s dverami s pántami

Ex enclosure with hinged door, stainless steel



Features

Obj. č.	KEL 9404.600
Prevedenie	Skrine Ex
Oblasti použitia	Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ Rozsah teploty okolitého prostredia: -30 °C až +80 °C Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), po obvode silikónové tesnenie Montážna doska: oceľový plech
Povrch	Skriňa: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skriňa Dvere Montážna doska
Rozmery	Šírka: 380 mm Výška: 600 mm Hĺbka: 210 mm

Features

Rozmery montážnej dosky (Š x V)	334 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Yes
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Yes
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	14,38 kg
Brutto hmotnosť	15,325 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Popis výrobku	Skriňa KEL Ex, ŠxVxH: 380x600x210 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, prázdna skriňa s dverami s pántami

Approvals

Approvals	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR UL + C-UL (listed)
-----------	--

Approvals

Explanations

Attestation of Conformity