Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

PK 9500.050

Polykarbonátové skříňky PK

State: 18.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

PK 9500.050 - Polykarbonátové skříňky PK s předvyraženými otvory

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.



Features

Obj. číslo	PK 9500.050
Provedení	PK skříň uzavřená víkem
Materiál	Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny Kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Šrouby krytu: polyamid Izolační ucpávky: polyetylén
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Šrouby krytu Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08

Features

Rozměry	Šířka: 65 mm Výška: 65 mm Hloubka: 57 mm
Zavedení kabelů (počet x Ø)	M16/M20
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	4 x M16/M20
Rozsah provozních teplot	-35 °C...80 °C
Základní materiál	Polykarbonát
Balení	12 ks
Netto hmotnost	1,092 kg
Brutto hmotnost	1,286 kg
Číslo celní sazby	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL UL