


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9511.000

Polykarbonátové skřínky PK

State: 24.6.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9511.000 - Polykarbonátové skříňky PK bez předvyražených otvorů

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.



Features

Obj. č.	PK 9511.000
Provedení	PK skříň uzavřená víkem
Materiál	Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny Šedý kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Šrouby krytu: polyamid Izolační ucpávky: polyetylén
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Šrouby krytu Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08

Features

Rozměry	Šířka: 130 mm Výška: 130 mm Hloubka: 99 mm
Rozsah provozních teplot	-35 °C...80 °C
Základní materiál	Polykarbonát
Balení	4 ks
Netto hmotnost	1.464
Brutto hmotnost	1.64
Číslo celní sazby	94037000
EAN	4028177139374
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě