


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9514.000

Polykarbonátové skříňky PK

State: 24.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9514.000 - Polykarbonátové skříňky PK bez předvyražených otvorů

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.



Features

Obj. č.	PK 9514.000
Provedení	PK skříň uzavřená víkem
Materiál	Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny Šedý kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Šrouby krytu: polyamid Izolační ucpávky: polyetylén
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Šrouby krytu Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08

Features

Rozměry	Šířka: 180 mm Výška: 110 mm Hloubka: 90 mm
---------	--

Rozsah provozních teplot	-35 °C...80 °C
--------------------------	----------------

Základní materiál	Polykarbonát
-------------------	--------------

Balení	2 ks
--------	------

Netto hmotnost	0.786
----------------	-------

Brutto hmotnost	0.86
-----------------	------

Číslo celní sazby	94037000
-------------------	----------

EAN	4028177139497
-----	---------------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvals

Approvals	C-UL DNV-GL UL
-----------	----------------------

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------
