


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.000

Prístrojové adaptéry Mini-PLS

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.000 - Prístrojové adaptéry Mini-PLS

Maximum rated current from 12 A to 100 A.

Features

Obj. č.	SV 9614.000
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 12
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Menovitý prúd max.	25 A
Rozmery	Šírka: 54 mm Výška: 160 mm
Počet nosných líšt / výška	1 / 7,5 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB Eaton Siemens MS325 MS450 max. 25 A MS451 max. 25 A PKZM4 bis 25 A PKE65 bis 25 A 3RV10 31 bis 25 A
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,27 kg
Brutto hmotnosť	0,318 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,041
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Features

Popis výrobku

Prístrojový adaptér SV Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 12, ŠxV: 54x160 mm, montážna lišta V: 7,5 mm

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK