

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Prístrojové adaptéry Mini-PLS

State: 2.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - Prístrojové adaptéry Mini-PLS

Maximum rated current from 12 A to 100 A.

Features

Obj. č.	SV 9614.100
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 12
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Menovitý prúd max.	25 A
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 160 mm
Počet nosných líšt / výška	1 / 7,5 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,25 kg

Features

Brutto hmotnosť	0,29 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,041
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Prístrojový adaptér SV Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 12, ŠxV: 45x160 mm, montážna lišta V: 7,5 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK