



SV 9616.000

Prístrojové adaptéry Mini-PLS

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9616.000 - Prístrojové adaptéry Mini-PLS

Maximum rated current from 12 A to 100 A.

Features

Obj. č.	SV 9616.000
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 10
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Menovitý prúd max.	40 A
Rozmery	Šírka: 54 mm Výška: 160 mm
Počet nosných líšt / výška	1 / 7,5 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,27 kg
Brutto hmotnosť	0,32 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,046
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Prístrojový adaptér SV Mini-PLS, 40 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 10, ŠxV: 54x160 mm, montážna lišta V: 7,5 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
