



SV 9625.000 - Přístrojové adaptéry Mini-PLS

Maximální jmenovitý proud 12 A až 100 A.

Features

Obj. číslo	SV 9625.000
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 12
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Jmenovitý proud max.	25 A
Rozměry	Šířka: 72 mm Výška: 160 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 7,5 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,3 kg
Brutto hmotnost	0,373 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,041
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	MINI-PLS přístroj. Adapter, 25 A

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK