

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9629.010

# Prístrojové adaptéry Mini-PLS

State: 31.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9629.010 - Prístrojové adaptéry Mini-PLS

Maximum rated current from 12 A to 100 A.

## Features

Obj. č.	SV 9629.010
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 12
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Menovitý prúd max.	25 A
Rozmery	Šírka: 90 mm Výška: 160 mm
Počet nosných líšt / výška	1 / 7,5 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,42 kg
Brutto hmotnosť	0,515 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,041
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Prístrojový adaptér SV Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 12, ŠxV: 90x160 mm, montážna lišta V: 7,5 mm

## Approvals

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK