

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.100 CB prístrojové adaptéry

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.100 - CB prístrojové adaptéry 3-pólové

For mechanical attachment and direct contacting of circuit-breakers on the board.

Features

Obj. č.	SV 9635.100
Popis funkcie	Na mechanické upevnenie a priamy kontakt výkonových ističov na doske Montáž výkonového ističa s variabilne nastaviteľnými upevňovacími bodmi (M4)
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Poznámka	Pri výbere adaptéra CB je nutné dodržať rozstup upevnenia výkonového ističa V závislosti na použitom výkonovom ističi môže dôjsť k zníženiu výkonu Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Menovitý prúd max.	160 A
Menovité prevádzkové napätie	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 90 mm Výška: 160 mm Hĺbka: 45 mm
Distance between fixing points	25 mm
Vývod vodičov	Top/bottom
Vhodné pre výrobcov (typ)	ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,58 kg

Features

Brutto hmotnosť	0,582 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,276
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV prístrojový adaptér CB 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, ŠxV: 90x160 mm, montážna vzdialenosť 25 mm (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK