


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 Pripojovacie adaptéry

State: 24.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - Pripojovacie adaptéry RiLine Compact

For connecting round conductors.

Features

Obj. č.	SV 9635.200
Popis funkcie	Na napájanie dosky
Materiál	Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Poznámka k obj. č.	Pri použití jemne zlanených okrúhlych vodičov 16 mm ² s lisovacou dutinkou odporúčame použiť nasledujúce krimpovacie kliešte: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Menovitý prúd max.	63 A
Menovité prevádzkové napätie	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólov	3-pole
Vývod vodičov	Top/bottom
Elektrické parametre UL	Menovitý prúd (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Spôsob (elektrického) pripojenia	Spring terminal
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky	1,5 - 16 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	1,5 - 16 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	1,5 - 16 mm ²

Features

Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové	1,5 - 10 mm ²
Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov	AWG 6 - 16
Rozmery	Šírka: 22,5 mm Výška: 160 mm Hĺbka: 115,5 mm
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,72 kg
Brutto hmotnosť	0,788 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,023
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Pripojovací adaptér 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, vývod kábla hore/dole, pripojenie okrúhleho vodiča 1,5-16 mm ² (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK