

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210 Pripojovacie adaptéry

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.210 - Pripojovacie adaptéry RiLine Compact

For connecting round conductors.

Features

Obj. č.	SV 9635.210
Popis funkcie	Na napájanie dosky
Materiál	Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Poznámka k obj. č.	Možno použiť ako stredové napájanie alebo ako pozdĺžny spojovací článok dvoch radovo spojených dosiek
Menovitý prúd max.	125 A
Menovité prevádzkové napätie	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólov	3-pole
Vývod vodičov	Top/bottom
Elektrické parametre UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC/480 V AC
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky	6 - 50 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	6 - 50 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	6 - 50 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové	6 - 50 mm ²

Features

Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov	AWG 1 - 10
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 160 mm Hĺbka: 92,5 mm
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	1,12 kg
Brutto hmotnosť	1,183 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,04
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Pripojovací adaptér 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, vývod kábla hore/dole, pripojenie okrúhleho vodiča 6-50 mm ² (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK