


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210 Připojovací adaptéry

State: 20.5.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.210 - Připojovací adaptéry RiLine Compact

Pro připojení kulatých vodičů.

Features

Obj. č.	SV 9635.210
Popis funkce	Pro napájení desky
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Poznámka k obj. č.	Lze použít jako středové napájení nebo jako podélný spojovací článek dvou řadově spojených desek
Jmenovitý proud max.	125 A
Jmenovité provozní napětí	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	nahore/dole
Elektrické parametry UL	null: 600 V AC480 V AC
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky	6 - 50 mm ²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	6 - 50 mm ²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	6 - 50 mm ²
Připojení kulatých vodičů, jednožilové	6 - 50 mm ²
Připojení pro kulaté vodiče	AWG 1 - 10

Features

Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 160 mm Hloubka: 92,5 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	1.12
Brutto hmotnost	1.183
Podíl mědi (kg / ks)	0.04
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177934603
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK