

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.300 Prístrojové adaptéry

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.300 - Prístrojové adaptéry 3-pólové

For assembly of switchgear and protective gear.

Features

Obj. č.	SV 9635.300
Prevedenie	s integrovaným zaistovacím držiakom
Popis funkcie	Na mechanické upevnenie a priamy kontakt elektrických prístrojov na doske
Materiál	Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Menovitý prúd max.	16 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V (AC) 600 V (DC)
Počet pólov	3-pole
Pre typ poistky (triedu)	CC
Elektrické parametre UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 14
Dĺžka prívodného kábla	125 mm
Počet nosných líšt / výška	1 / 10 mm
Typ DIN lišty	static
Rozmery	Šírka: 22,5 mm Výška: 160 mm Hĺbka: 80 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,124 kg
Brutto hmotnosť	0,134 kg

Features

Podiel medi (kg / ks)	0,02
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Prístrojový adaptér SV, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, pre poistku 10x38 mm/Class CC, pripojovací kábel AWG 14 (D: 125 mm), ŠxV: 22,5x160 mm (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK