

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.300 Přístrojové adaptéry

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.300 - Přístrojové adaptéry 3-pólové

Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.

## Features

Obj. číslo	SV 9635.300
Provedení	s integrovaným zajišťovacím držákem
Popis funkce	Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Jmenovitý proud max.	16 A
Jmenovité provozní napětí	690 V (AC) 600 V (DC)
Počet pólů	3 póly
Pro typ pojistky (Class)	CC
Elektrické parametry UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 14
Délka přívodního kabelu	125 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Typ DIN lišty	pevný
Rozměry	Šířka: 22,5 mm Výška: 160 mm Hloubka: 80 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,124 kg
Brutto hmotnost	0,134 kg

## Features

---

Podíl mědi (kg / ks)	0,02
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Přístrojový adaptér 16 A, 690 V, AWG 14

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK