



SV 9635.310 - Přístrojové adaptéry 3-pólové

Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.

Features

Obj. číslo	SV 9635.310
Provedení	Basic
Popis funkce	Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Jmenovitý proud max.	16 A
Jmenovité provozní napětí	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólů	3 póly
Elektrické parametry UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 14
Délka přívodního kabelu	120 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Typ DIN lišty	pevný
Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 160 mm Hloubka: 34,5 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,4 kg
Brutto hmotnost	0,426 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,024

Features

Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Přístrojový adaptér 16 A, 690 V (Basic)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK