

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.350 Prístrojové adaptéry

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.350 - Prístrojové adaptéry 3-pólové

For assembly of switchgear and protective gear.

Features

Obj. č.	SV 9635.350
Prevedenie	Comfort
Popis funkcie	Na mechanické upevnenie a priamy kontakt elektrických prístrojov na doske
Materiál	Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Menovitý prúd max.	32 A
Menovité prevádzkové napätie	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólov	3-pole
Elektrické parametre UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 10
Dĺžka prívodného kábla	160 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Typ DIN lišty	adjustable
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 160 mm Hĺbka: 34,5 mm
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,56 kg
Brutto hmotnosť	0,582 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,055

Features

Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV prístrojový adaptér (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, prepojovací kábel AWG 10 (D: 160 mm), ŠxV: 45x160 mm (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK