


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.360 Prístrojové adaptéry

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.360 - Prístrojové adaptéry 3-pólové

For assembly of switchgear and protective gear.

Features

| | |
|------------------------------|---|
| Obj. č. | SV 9635.360 |
| Prevedenie | Comfort |
| Popis funkcie | Na mechanické upevnenie a priamy kontakt elektrických prístrojov na doske |
| Materiál | Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 |
| Farba | RAL 7035 |
| Poznámka | Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. |
| Menovitý prúd max. | 45 A |
| Menovité prevádzkové napätie | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Počet pólov | 3-pole |
| Elektrické parametre UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Pripojovacie vodiče (AWG) | AWG 8 |
| Dĺžka prívodného kábla | 100 mm |
| Počet nosných líšt / výška | 1 / 10 mm |
| Typ DIN lišty | adjustable |
| Rozmery | Šírka: 45 mm Výška: 160 mm Hĺbka: 34,5 mm |
| Balenie | 4 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,64 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,683 kg |
| Podiel medi (kg / ks) | 0,062 |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Číslo colnej sadzby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Popis výrobku | SV prístrojový adaptér (Comfort), 45 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, prepojovací kábel AWG 8 (D: 100 mm), ŠxV: 45x160 mm (RiLine Compact) |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity |