


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.371 Prístrojové adaptéry

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.371 - Prístrojové adaptéry 1-pólové

For assembly of switchgear and protective gear.

Features

Obj. č.	SV 9635.371
Prevedenie	L1
Popis funkcie	Na mechanické upevnenie a priamy kontakt elektrických prístrojov na doske
Materiál	Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba	RAL 7035
Poznámka	V závislosti na požadovanom fázovom pripojení sú potrebné rôzne prevedenia adaptérov Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Menovitý prúd max.	16 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V (AC), 1~
Počet pólov	Single-pole
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 14
Dĺžka prívodného kábla	100 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Typ DIN lišty	static
Rozmery	Šírka: 18 mm Výška: 160 mm Hĺbka: 35 mm
Balenie	6 pc(s).
Netto hmotnosť	0,3 kg
Brutto hmotnosť	0,358 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,006

Features

Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Prístrojový adaptér SV 16 A, 690 V (AC), 1-pólový, verzia L1, prepojavací kábel AWG 14, ŠxV: 18x160 mm (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK