

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

Radové poistkové odpínače NH

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - Radové poistkové odpínače NH veľkosť 000

For RiLine Compact busbar system.



Features

Obj. č.	SV 9635.700
Popis funkcie	Na zabezpečenie pripojených spotrebičov Integrované skúšobné otvory umožňujú prístup k meraniu kontaktných častí tavných vložiek poistiek Pre vývod vedenia hore musí byť na doske namontovaný poistkový odpínač NH otočený o 180°
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Kontaktové dráhy: postriebrená tvrdá meď
Farba	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Pre veľkosť NH	000
Menovitý prevádzkový prúd max.	125 A
Menovité prevádzkové napätie	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólov	3-pole
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal

Features

Pripojenie okrúhlych vodičov	2,5 - 50 mm ²
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	10 x 10 mm
Rozmery	Šírka: 49,5 mm Výška: 174,5 mm Hĺbka: 96 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,52 kg
Brutto hmotnosť	0,562 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,145
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	SV NH poistkový odpínač veľ. 000, 125 A, 690 V (AC), 440 V (DC), 3-pólový, rámová svorka (RiLine Compact)