

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.560

Modul lištových poistkových odpínačov NH

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.560 - Modul lištových poistkových odpínačov NH

For NH slimline fuse-switch disconnectors, sizes 00 to 3 (3-pole, 100/185 mm bar centre distance).

Features

Obj. č.	SV 9666.560
Materiál	Kryt: polystyrén Držiak: plast zosilnený sklenými vláknami
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Na zaistenie bezproblémového pripojenia kábla je nutné nad alebo pod modulmi poistkových odpínačov výkonovej záťaže NH inštalovať modul ochrany proti dotyku alebo modul prípojnic N/PE.
Rozmery	Šírka: 750 mm Výška: 750 mm
Konštrukčná veľkosť	Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3 Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 5
Pre konštrukčnú veľkosť	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Vhodný pre obj. č.	9677.XXX
Vhodné pre prípojnice	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Rozstup prípojnic	185 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	5,17 kg
Brutto hmotnosť	5,18 kg
Číslo colnej sadzby	85369095

Features

ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Popis výrobku	SV NH-Si modul lištových poistkových odpínačov (ISV), 3 BE (750 mm), 5 U (750 mm), pre 12 x veľ. 00, 6 x veľ 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---