

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.580

Modul lištových poistkových odpínačov NH

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.580 - Modul lištových poistkových odpínačov NH

For NH slimline fuse-switch disconnectors, sizes 00 to 3 (3-pole, 100/185 mm bar centre distance).

Features

Obj. č.	SV 9666.580
Materiál	Kryt: polystyrén Držiak: plast zosilnený sklenými vláknami
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Na zaistenie bezproblémového pripojenia kábla je nutné nad alebo pod modulmi poistkových odpínačov výkonovej záťaže NH inštalovať modul ochrany proti dotyku alebo modul prípojnic N/PE.
Rozmery	Šírka: 500 mm Výška: 450 mm
Konštrukčná veľkosť	Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2 Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Pre konštrukčnú veľkosť	6 x Gr. 00
Vhodný pre obj. č.	9346.020 9346.030
Vhodné pre prípojnice	40 x 10
Rozstup prípojnic	100 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,3 kg
Brutto hmotnosť	2,5 kg
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Features

Popis výrobku

SV NH-Si modul lištových poistkových odpínačov (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm), pre 6 x veľ. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)

Approvals

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK