


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.712 Montážní profily ISV

State: 6.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.712 - Montážní profily ISV pro VX

Pro vertikální rozdělení nosného rámu ve skříni VX/TS/SE.

Features

| | |
|-------------------------|--|
| Obj. číslo | SV 9666.712 |
| Popis výrobku | Pro svislé rozdělení nosného rámu ve skříni. |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | Pozinkovaný |
| Rozměry | Výška: 1.800 mm |
| Konstrukční velikost | Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 12 |
| Balení | 2 ks |
| Netto hmotnost | 4,106 kg |
| Brutto hmotnost | 4,305 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Popis výrobku | ISV Montážní profil pro TS8 U=11 |