


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9666.712

## Montážne profily ISV

State: 7.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.712 - Montážne profily ISV pre VX

For vertical sub-division of the support frame in the VX/TS/SE enclosure.

## Features

Obj. č.	SV 9666.712
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozmery	Výška: 1.800 mm
Konštrukčná veľkosť	Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 12
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	4,106 kg
Brutto hmotnosť	4,305 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	Montážny profil SV (ISV), 12 U (1850 mm), pre TS, SE