


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.712 Montážní profily ISV

State: 7.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.712 - Montážní profily ISV pro VX

Pro vertikální rozdělení nosného rámu ve skříni VX/TS/SE.

Features

Obj. číslo	SV 9666.712
Popis výrobku	Pro svislé rozdělení nosného rámu ve skříni.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozměry	Výška: 1.800 mm
Konstrukční velikost	Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 12
Balení	2 ks
Netto hmotnost	4,106 kg
Brutto hmotnost	4,305 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	ISV Montážní profil pro TS8 U=11