

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.724

Priečny profil ISV

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.724 - Priečny profil ISV pre VX

For horizontal sub-division of the support frame in the VX/TS enclosure.

Features

Obj. č.	SV 9666.724
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozmery	Šírka: 1.000 mm
Konštrukčná veľkosť	Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 4
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	1,3 kg
Brutto hmotnosť	1,351 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	SV priečny profil (ISV), 4 BE (1000 mm), pre TS, SE