


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.753

Montážne profily ISV

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.753 - Montážne profily ISV pre AX

For vertical sub-division of the support frame in the AX/AE enclosure.

Features

Obj. č.	SV 9666.753
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozmery	Výška: 450 mm
Konštrukčná veľkosť	Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	0,46 kg
Brutto hmotnosť	0,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	Montážny profil SV (ISV), 3 U (450 mm), pre AE