


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.756 Montážní profily ISV

State: 12.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.756 - Montážní profily ISV pro AX

Pro svislé rozdělení nosného rámu ve skříni AX/AE.

Features

Obj. číslo	SV 9666.756
Popis výrobku	Pro vertikální rozdělení nosného rámu v skříni.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozměry	Výška: 900 mm
Konstrukční velikost	Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 6
Balení	2 ks
Netto hmotnost	1,034 kg
Brutto hmotnost	1,234 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	SV Montážní profil (ISV), 6 VJ (900 mm), pro AE, AX