


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.710**

**Pripojovacie doštičkové svorky**

State: 14.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.710 - Pripojovacie doštičkové svorky pre káblové oká

For connecting ring terminals to a Flat-PLS busbar system with 2 – 4 bars per conductor.

## Features

Obj. č.	SV 9676.710
Materiál	Pripojovacia doska: E-Cu, poniklovaná Príchytka prípojnice: nerezová oceľ
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu (bez skrutiek)
Montážny pokyn	Požadovaná dĺžka skrutiek musí byť zvolená adekvátne podľa šírky prípojnice Š, tzn. dĺžka = Š + rozmer upevnenia. Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky. Príchytka prípojnice s nalisovanou maticou M10
Počet líšt na 1 vodič	2
Rozmery	Závit: M10
Upevňovací rozmer	40 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,1 kg
Brutto hmotnosť	0,12 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,07
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	SV spojovacia doska, so skrutkou M10, (plochá-PLS)

## Approvals

# Approvals

---

Approvals

ABS  
DNV  
Lloyds Register

---

Explanations

Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK